




日华的RO型·纯水装置（EDI型RO装置）

- ① 可制造出高质量的纯水
能得到电阻率为 $15\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ 的纯水
- ② 无需化学药剂再生
因为利用了电解离子再生方式的EDI，所以不需要加入任何化学药剂并且不需要对浓水进行任何处理，可直接排放
- ③ 节省空间
可安装在同一个机架上，便于控制管理
- ④ 与各种水处理装置组合使用便可生产高质量的纯水
与UV装置或UF膜过滤装置等组装便能确保生产出高质量的纯水
- ⑤ 用途
代替纯水装置、其他



机种一览表

| 方式 | 型号 | RODI-1S | RODI-2S | RODI-3S | RODI-4S |
|---------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 最大回收水量 | | $3\text{m}^3/\text{h}$ | $6\text{m}^3/\text{h}$ | $9\text{m}^3/\text{h}$ | $12\text{m}^3/\text{h}$ |
| RO容器数 | | 8英寸×4支(膜)×1支 | 8英寸×4支(膜)×2个 | 8英寸×4支(膜)×3支 | 8英寸×5支(膜)×3支 |
| RO膜数量 | | 8英寸×4支 | 8英寸×8支 | 8英寸×12支 | 8英寸×15支 |
| 精密过滤器 | | 1mm×20英寸×7个 | 1mm×20英寸×7个 | 1mm×30英寸×7个 | 1mm×30英寸×7个 |
| EDI | | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 |
| 电力消费量 (kW) | 50Hz | 5.6 | 7.5 | 10.9 | 16.6 |
| 机架材质 | | SS400/SUS304 | SS400/SUS304 | SS400/SUS304 | SS400/SUS304 |
| 外观寸法 (mm) | | 5,000×1,800×2,000H | 5,000×1,800×2,000H | 5,000×2,200×2,000H | 6,000×2,200×2,000H |
| 运行重量 (kg) | | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,800 |

深圳市日华环境工程有限公司 / 深圳市日华水处理设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202

TEL: +86-755-36693671 FAX: +86-755-36693676 E-mail: szoffice@nikkawe.com